

LOW TABLE


この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。本製品を正しく、ご使用して頂く為にこの取扱説明書を良くお読み下さい。また読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

使用上の注意

- フローリングやビニールカーペットの上でご使用しますと底部に使用している材質の色が付着してしまう場合がございます。ラグやカーペットを敷いてのご使用をお勧めします。
- ラバーコーティング・ビニールコーティング等の特殊な床では本製品の底部に使用している材質の使用に不適な場合がございます。必ず専門業者にご確認ください。
- 製造工程上、及び材質の性質上、本製品には鋭利な箇所がございます。取り扱いには十分ご注意ください。
- 小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがございます。設置場所やご使用方法には十分ご注意ください。
- 引出しの開閉は静かにおこない、手や指を挟まぬよう十分ご注意ください。
- 本製品にのったり、強い衝撃を与えないでください。パーツが破損したり、本体の転倒の恐れがあり大変危険です。
- 本体にガタツキが生じた際は、アジャスターで調整してください。
- 必ず、平らで安定した場所へ設置してください。
- 定期的に各部分の破損、損傷がない事をご確認ください。本製品に破損や異常が生じた際は、直ちにご使用をお控えください。
- 移動は必ず大人2人以上でおこない、水平に移動させてください。ガラスが外れる恐れがございます。
- 本製品を改造しないでください。
- 直射日光の当たる場所に設置しますと、色褪せ・変色等の原因となります。
- 高温多湿の場所でのご使用・保管はお避けください。
- 本製品が汚れた際は、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

設置前に


本製品の梱包は配送中の破損等を防ぐ為に、本体脚部を MDF 板に固定しています。MDF 板はボルトで固定されておりますので付属のスパナで取り外してからアジャスターパーツを取付けてください。




サイズ：幅 1255× 奥行き 525× 高さ 405mm
 天板サイズ：1200×470mm
 引出し内寸：幅 1080× 奥行き 435× 高さ 45mm
 ガラスサイズ：1010×380mm
 材質：強化ガラス/スチール
 表面加工：粉体塗装

サイズ：幅 955× 奥行き 525× 高さ 405mm
 天板サイズ：900×470mm
 引出し内寸：幅 780× 奥行き 435× 高さ 45mm
 ガラスサイズ：710×380mm
 材質：強化ガラス/スチール
 表面加工：粉体塗装

ガラスの取り扱い



保護材について



貼り付け位置参考

本製品には、保護材（6個）が付属しています。天板を外し、フレームに貼り付けて、天板（ガラス板）とのクッション材としてご使用ください。

本製品の天板に使用しているガラスは製品の構造上、固定されておりません。本体を傾けたりしますとガラス部分が外れてしまう恐れがございます。またガラスと本体の隙間等の清掃を行う際は、引出しを開けて内側から手で支えながらガラスを取り外してください。また取り付けの際も同様の手で支えながら静かにガラスをセットしてください。強い衝撃を与えますと材質の性質上割れてしまったりする恐れがございます。またガラスを取り扱う際は、十分ご注意ください。

輸入販売元

株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5 TEL.054-267-6565

MADE IN CHINA
 This warranty is valid only JAPAN

DULTON